

## DOSIERSTIFTE UND FLASCHEN FÜR DÜNNFLÜSSIGE MEDIEN

### MODELLE:

FV-0100*	Flow-Seal-Stift, transparent
FV-0200*	Flow-Seal-Stift, ESD-sicher, Aluminium
FV-0300*	Flow-Seal-Flasche, 60 ml, transparent
FV-0400*	Flow-Seal-Flasche, 60 ml ESD-sicher, Aluminium
FV-0500*	Flow-Seal-Flasche, 120 ml, transparent

### \*Flow-Seal-Produkte werden mit 381-8425-AC Spitzen geliefert

381-8425-AC	Acrylspitze / Meisselförmig
381-8425-AB	Acrylspitze / Kugelförmig
381-8425-AP	Acrylspitze / Punktförmig
381-8425-PC	Polyesterspitze / Meisselform
381-600-PB	Polyesterspitze / stumpf (nur für FV-0600)

### MONTAGE:

Stift oder Flasche sind zweiteilig (Kappe und Tank) und lassen sich problemlos zusammenbauen.

Der Tank ist bis 19 mm unterhalb des Deckels mit dem Medium zu füllen. Durch die entstehende Luftkammer kann die Ventilkappe sicher montiert werden.

Der Materialauftrag erfolgt durch Aufdrücken auf die Spitze bei vertikal gehaltenem Stift.



### BESCHREIBUNG:

Über Dosierstifte und Flaschen für Flussmittel werden bestimmte Mengen von NoClean-Flux, Lösungsmitteln, Schmiermitteln, Abdeckmasken und Produkten aufgetragen.

Das Verdunsten des Mediums wird durch ein kleines Ventil in

der Kappe verhindert.

Auch das Auslaufen oder Spritzen, wie sie beim Arbeiten sonst leicht passieren können, werden so wirkungsvoll verhindert.